



# RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 210 Höstråg. Sort \* behandling

ADB-nr: 075528 Län-fnr: T-84-1999

Förs.v: Sören Haraldsson  
Valsta, ODENSBACKEN

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg  
2000-04-10 300  
2000-04-25 200

Medel  
Kalksalpeter  
Kalksalpeter

N P K  
47  
31

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson, tel  
Utförar-ansvarig: Ulf Engman, Berndt Larsson  
2000-11-21

Sådatum : 1999-09-20

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh I Sa

pH-värde: 5.9

Växtskvdd  
2000-06-09 Amistar + Forbel

| FÖRSÖKSLED:                       | SKÖRD<br>KG/HA<br>VID<br>15%<br>08-09 | REL.<br>TAL<br>FAK.1 | REL.<br>TAL<br>FAK.2 | AV-<br>RENS<br>% | VATT.<br>HALT<br>SKÖRD<br>% | LITER<br>VIKT<br>G | 1000-<br>K.V.<br>G | STRÅ-<br>STYRKA<br>GULMOK<br>%<br>07-20 | STRÅ-<br>STYRKA<br>SKÖRD<br>%<br>08-09 | STRÅ-<br>LÅNGD<br>CM<br>06-26 | MJÖL-<br>DAGG<br>%<br>06-26 | FALL-<br>TAL<br>11-20 | N %<br>AV TS<br>09-04 | PROT.-<br>HALT<br>%<br>06-26 | SKÖLD<br>FLÄCK<br>SJUKA<br>%<br>06-26 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Obehandlat Lad Amilo (SW)         | 6370                                  | 100                  | 100                  | 0.7              | 24.5                        | 748                |                    | 50                                      | 23                                     | 160                           | 10                          |                       | 1.76                  | 10.1                         | 30                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat LPH Esprit (22) (SW)   | 7570                                  | 100                  | 119                  | 0.8              | 25.2                        | 753                |                    | 15                                      | 8                                      | 148                           | 25                          |                       | 1.60                  | 9.1                          | 30                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat SW 95185               | 7740                                  | 100                  | 121                  | 0.7              | 25.5                        | 742                |                    | 70                                      | 8                                      | 158                           | 15                          |                       | 1.63                  | 9.3                          | 28                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat SW 97173               | 7730                                  | 100                  | 121                  | 0.7              | 25.2                        | 727                |                    | 70                                      | 45                                     | 138                           | 23                          |                       | 1.70                  | 9.7                          | 23                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat LPH 36, Picasso (SW)   | 7870                                  | 100                  | 124                  | 0.7              | 24.7                        | 736                |                    | 65                                      | 30                                     | 133                           | 13                          |                       | 1.62                  | 9.2                          | 28                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat SW 98145               | 7270                                  | 100                  | 114                  | 0.9              | 24.3                        | 742                |                    | 43                                      | 8                                      | 155                           | 8                           |                       | 1.63                  | 9.3                          | 35                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat SWHY 97016             | 6920                                  | 100                  | 109                  | 1.2              | 24.9                        | 727                |                    | 25                                      | 8                                      | 148                           | 15                          |                       | 1.71                  | 9.7                          | 23                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat LPH 42 (Bonapart) (SW) | 7790                                  | 100                  | 122                  | 0.4              | 27.9                        | 760                |                    | 40                                      | 10                                     | 150                           | 15                          |                       | 1.60                  | 9.1                          | 25                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat SWHY 97190             | 7080                                  | 100                  | 111                  | 1.1              | 22.6                        | 728                |                    | 40                                      | 3                                      | 155                           | 13                          |                       | 1.71                  | 9.8                          | 23                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat DK M1 (PI)             | 9490                                  | 100                  | 149                  | 0.6              | 29.0                        | 742                |                    | 48                                      | 33                                     | 150                           | 5                           |                       | 1.66                  | 9.5                          | 15                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat Lad Amilo (SW)          | 7700                                  | 121                  | 100                  | 0.6              | 33.5                        | 747                | 37.1               | 13                                      | 3                                      | 153                           | 8                           | 211                   | 1.78                  | 10.2                         | 10                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat LPH Esprit (22) (SW)    | 7740                                  | 102                  | 101                  | 0.8              | 33.9                        | 745                | 35.9               | 10                                      | 0                                      | 148                           | 8                           | 134                   | 1.66                  | 9.5                          | 8                                     |  |  |  |  |  |
| Behandlat SW 95185                | 8860                                  | 114                  | 115                  | 0.7              | 33.2                        | 732                | 35.8               | 50                                      | 10                                     | 153                           | 5                           | 201                   | 1.69                  | 9.6                          | 10                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat SW 97173                | 9280                                  | 120                  | 120                  | 0.8              | 32.7                        | 724                | 39.1               | 70                                      | 35                                     | 143                           | 13                          | 136                   | 1.66                  | 9.5                          | 8                                     |  |  |  |  |  |
| Behandlat LPH 36, Picasso (SW)    | 9540                                  | 121                  | 124                  | 0.8              | 32.2                        | 724                | 34.1               | 50                                      | 8                                      | 135                           | 8                           | 201                   | 1.66                  | 9.5                          | 10                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat SW 98145                | 8140                                  | 112                  | 106                  | 0.7              | 33.4                        | 738                | 34.0               | 38                                      | 3                                      | 155                           | 5                           | 160                   | 1.63                  | 9.3                          | 18                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat SWHY 97016              | 8540                                  | 123                  | 111                  | 0.7              | 31.8                        | 722                | 37.8               | 15                                      | 8                                      | 148                           | 9                           | 151                   | 1.67                  | 9.5                          | 8                                     |  |  |  |  |  |
| Behandlat LPH 42 (Bonapart) (SW)  | 9210                                  | 118                  | 120                  | 0.8              | 36.2                        | 757                | 37.9               | 20                                      | 3                                      | 143                           | 10                          | 124                   | 1.63                  | 9.3                          | 10                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat SWHY 97190              | 8170                                  | 115                  | 106                  | 0.8              | 28.4                        | 730                | 35.3               | 35                                      | 8                                      | 145                           | 5                           | 192                   | 1.75                  | 10.0                         | 8                                     |  |  |  |  |  |
| Behandlat DK M1 (PI)              | 10450                                 | 110                  | 136                  | 0.6              | 35.0                        | 732                | 36.1               | 65                                      | 30                                     | 155                           | 0                           | 156                   | 1.66                  | 9.4                          | 8                                     |  |  |  |  |  |
| Lad Amilo (SW) < 185>             | 7040                                  |                      | 100                  | 0.7              | 29.0                        | 747                | 37.1               | 31                                      | 13                                     | 156                           | 9                           | 211                   | 1.77                  | 10.2                         | 20                                    |  |  |  |  |  |
| LPH Esprit (22) (SW) < 9354>      | 7650                                  |                      | 109                  | 0.8              | 29.6                        | 749                | 35.9               | 13                                      | 4                                      | 148                           | 16                          | 134                   | 1.63                  | 9.3                          | 19                                    |  |  |  |  |  |
| SW 95185 < 9810>                  | 8300                                  |                      | 118                  | 0.7              | 29.4                        | 737                | 35.8               | 60                                      | 9                                      | 155                           | 10                          | 201                   | 1.66                  | 9.5                          | 19                                    |  |  |  |  |  |
| SW 97173 < 9811>                  | 8500                                  |                      | 121                  | 0.7              | 29.0                        | 726                | 39.1               | 70                                      | 40                                     | 140                           | 18                          | 136                   | 1.68                  | 9.6                          | 15                                    |  |  |  |  |  |
| LPH 36, Picasso (SW) < 9812>      | 8710                                  |                      | 124                  | 0.8              | 28.5                        | 730                | 34.1               | 58                                      | 19                                     | 134                           | 10                          | 201                   | 1.64                  | 9.4                          | 19                                    |  |  |  |  |  |
| SW 98145 < 9908>                  | 7700                                  |                      | 109                  | 0.8              | 28.9                        | 740                | 34.0               | 40                                      | 5                                      | 155                           | 6                           | 160                   | 1.63                  | 9.3                          | 26                                    |  |  |  |  |  |
| SWHY 97016 < 9909>                | 7730                                  |                      | 110                  | 1.0              | 28.4                        | 725                | 37.8               | 20                                      | 8                                      | 148                           | 12                          | 151                   | 1.69                  | 9.6                          | 15                                    |  |  |  |  |  |
| LPH 42 (Bonapart) (SW) < 9910>    | 8500                                  |                      | 121                  | 0.6              | 32.1                        | 758                | 37.9               | 30                                      | 6                                      | 146                           | 13                          | 124                   | 1.62                  | 9.2                          | 18                                    |  |  |  |  |  |
| SWHY 97190 < 9911>                | 7620                                  |                      | 108                  | 1.0              | 25.5                        | 729                | 35.3               | 38                                      | 5                                      | 150                           | 9                           | 192                   | 1.73                  | 9.9                          | 15                                    |  |  |  |  |  |
| DK M1 (PI) < 9912>                | 9970                                  |                      | 142                  | 0.6              | 32.0                        | 737                | 36.1               | 56                                      | 31                                     | 153                           | 3                           | 156                   | 1.66                  | 9.5                          | 11                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat                        | 7580                                  | 100                  |                      | 0.8              | 25.4                        | 741                |                    | 47                                      | 17                                     | 149                           | 14                          |                       | 1.66                  | 9.5                          | 26                                    |  |  |  |  |  |

ANM:



# RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 210 Höstråg. Sort \* behandling

ADB-nr: 075528 Län-fnr: T-84-1999

Förs.v: Sören Haraldsson  
Valsta, ODENSBACKEN

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg  
2000-04-10 300  
2000-04-25 200

Medel  
Kalksalpeter  
Kalksalpeter

N P K  
47  
31

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson, tel  
Utförar-ansvarig: Ulf Engman, Berndt Larsson  
2000-11-21

Sådatum : 1999-09-20

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh I Sa

pH-värde: 5.9

Växtskvdd  
2000-06-09 Amistar + Forbel

| FÖRSÖKSLED: | SKÖRD<br>KG/HA<br>VID<br>15%<br>08-09 | REL.<br>TAL<br>FAK.1 | REL.<br>TAL<br>FAK.2 | AV-<br>RENS<br>% | VATT.<br>HALT<br>SKÖRD<br>% | LITER<br>VIKT<br>G | 1000-<br>K.V.<br>G | STRÅ-<br>STYRKA<br>GULMOK<br>%<br>07-20 | STRÅ-<br>STYRKA<br>SKÖRD<br>%<br>08-09 | STRÅ-<br>LÅNGD<br>CM<br>06-26 | MJÖL-<br>DAGG<br>%<br>06-26 | FALL-<br>TAL<br>11-20 | N %<br>AV TS<br>09-04 | PROT.-<br>HALT<br>%<br>09-04 | SKÖLD<br>FLÄCK<br>SJUKA<br>%<br>06-26 |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Behandlat   | 8760                                  | 116                  |                      | 0.7              | 33.1                        | 735                | 36.3               | 37                                      | 11                                     | 148                           | 7                           | 167                   | 1.68                  | 9.6                          | 10                                    |  |  |  |  |  |
| -X-         | 8200                                  |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| CV%         | 6.5                                   |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| OBS         | 39                                    |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| PROB F1     | .3360                                 |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| PROB F2     | .0001                                 |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| PROB F1*F2  | .5850                                 |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| LSD F1      | 9120                                  |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| LSD F2      | 810                                   |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |
| LSD F1*F2   | 1530                                  |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                                         |                                        |                               |                             |                       |                       |                              |                                       |  |  |  |  |  |

ANM: