



RESULTATBLANKETT  
 Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7- 212 Rågvete. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BI64 Län-fnr: U-103-2010  
 Förs.v: HS Brunnby Gård  
 Västerås  
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 1  
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson  
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271  
 2011-08-23

|            |     |                |     |   |   |    |
|------------|-----|----------------|-----|---|---|----|
| Gödsling   | Kg  | Medel          | N   | P | K | S  |
| 2011-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 |   |   | 11 |
| 2011-05-09 | 200 | NS 27-3 (Axan) | 54  |   |   | 6  |

Sådatum : 2010-09-15

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd  
 2011-05-10 Starane XL 1,2  
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2  
 2011-06-06 Blockbeh 3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D:              |            | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-12 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>längd<br>cm<br>07-15 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-26 |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| NS Tulus, N00824/01 (SSd)         | Obehandlat | 4780                                     | 100                  | 100                  | 0,9              | 21,6                        | 738                | 49,4               | 12,6                | 10                       | 08-02                  | 321                            | 73                            | 100                                   |  |  |  |  |
| LAD Dinaro, 643/96 (SW)           | Obehandlat | 3830                                     | 100                  | 80                   | 2,2              | 25,1                        | 737                | 44,6               | 13,1                | 13                       | 08-03                  | 322                            | 60                            | 90                                    |  |  |  |  |
| Str Tritikon (SSd) EU             | Obehandlat | 3520                                     | 100                  | 74                   | 4,9              | 26,9                        | 730                | 44,9               | 13,4                | 12                       | 08-04                  | 323                            | 57                            | 89                                    |  |  |  |  |
| SW 383a, Emporo                   | Obehandlat | 4550                                     | 100                  | 95                   | 1,0              | 23,5                        | 741                | 51,3               | 13,4                | 11                       | 08-05                  | 324                            | 62                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Br Sequenz (SSd) EU               | Obehandlat | 4830                                     | 100                  | 101                  | 1,5              | 22,9                        | 744                | 51,6               | 13,0                | 10                       | 08-02                  | 321                            | 70                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Lad 543/03 (SW)                   | Obehandlat | 3870                                     | 100                  | 81                   | 2,6              | 23,3                        | 744                | 47,6               | 13,7                | 11                       | 08-02                  | 321                            | 64                            | 90                                    |  |  |  |  |
| Lad 551/03 (SW)                   | Obehandlat | 4160                                     | 100                  | 87                   | 2,0              | 23,9                        | 736                | 44,9               | 13,0                | 10                       | 08-03                  | 322                            | 64                            | 95                                    |  |  |  |  |
| Str Borwo (SSd) EU                | Obehandlat | 4290                                     | 100                  | 90                   | 2,3              | 23,7                        | 754                | 48,9               | 13,4                | 12                       | 08-04                  | 323                            | 68                            | 100                                   |  |  |  |  |
| MAH 4705 (SSd) EU                 | Obehandlat | 3620                                     | 100                  | 76                   | 3,2              | 24,5                        | 719                | 49,8               | 13,7                | 11                       | 08-05                  | 324                            | 68                            | 95                                    |  |  |  |  |
| BOH 1208 (SSd) EU                 | Obehandlat | 4270                                     | 100                  | 89                   | 3,4              | 25,6                        | 701                | 53,9               | 14,2                | 13                       | 08-04                  | 323                            | 87                            | 95                                    |  |  |  |  |
| MAH 4905 (SSd) EU                 | Obehandlat | 3520                                     | 100                  | 74                   | 2,5              | 24,6                        | 729                | 46,2               | 14,3                | 11                       | 08-01                  | 320                            | 68                            | 90                                    |  |  |  |  |
| Leontino (SW) EU                  | Obehandlat | 3490                                     | 100                  | 73                   | 3,2              | 26,1                        | 730                | 48,5               | 14,5                | 10                       | 08-04                  | 323                            | 77                            | 95                                    |  |  |  |  |
| NS Tulus, N00824/01 (SSd)         | Behandlat  | 4090                                     | 85                   | 100                  | 0,7              | 22,1                        | 728                | 48,5               | 12,7                | 10                       |                        |                                | 75                            | 100                                   |  |  |  |  |
| LAD Dinaro, 643/96 (SW)           | Behandlat  | 3450                                     | 90                   | 85                   | 3,2              | 25,6                        | 736                | 41,8               | 14,1                | 13                       |                        |                                | 58                            | 90                                    |  |  |  |  |
| Str Tritikon (SSd) EU             | Behandlat  | 3920                                     | 111                  | 96                   | 2,3              | 23,8                        | 730                | 46,6               | 12,7                | 12                       |                        |                                | 63                            | 99                                    |  |  |  |  |
| SW 383a, Emporo                   | Behandlat  | 4940                                     | 109                  | 121                  | 0,8              | 22,7                        | 735                | 50,4               | 12,5                | 11                       |                        |                                | 66                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Br Sequenz (SSd) EU               | Behandlat  | 4830                                     | 100                  | 118                  | 1,3              | 21,7                        | 735                | 49,6               | 12,1                | 11                       |                        |                                | 72                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Lad 543/03 (SW)                   | Behandlat  | 4490                                     | 116                  | 110                  | 2,3              | 21,6                        | 747                | 48,3               | 13,3                | 12                       |                        |                                | 71                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Lad 551/03 (SW)                   | Behandlat  | 4800                                     | 115                  | 117                  | 1,4              | 21,7                        | 735                | 42,9               | 12,4                | 11                       |                        |                                | 64                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Str Borwo (SSd) EU                | Behandlat  | 4500                                     | 105                  | 110                  | 1,9              | 23,2                        | 738                | 46,5               | 13,5                | 12                       |                        |                                | 68                            | 95                                    |  |  |  |  |
| MAH 4705 (SSd) EU                 | Behandlat  | 3550                                     | 98                   | 87                   | 2,7              | 24,5                        | 706                | 46,7               | 14,5                | 12                       |                        |                                | 70                            | 95                                    |  |  |  |  |
| BOH 1208 (SSd) EU                 | Behandlat  | 4480                                     | 105                  | 110                  | 1,9              | 24,4                        | 707                | 54,7               | 14,0                | 13                       |                        |                                | 95                            | 100                                   |  |  |  |  |
| MAH 4905 (SSd) EU                 | Behandlat  | 3860                                     | 110                  | 94                   | 3,6              | 24,2                        | 732                | 48,2               | 14,6                | 12                       |                        |                                | 73                            | 100                                   |  |  |  |  |
| Leontino (SW) EU                  | Behandlat  | 4530                                     | 130                  | 111                  | 1,2              | 23,5                        | 736                | 49,8               | 13,9                | 10                       |                        |                                | 83                            | 100                                   |  |  |  |  |
| NS Tulus, N00824/01 (SSd) <20516> |            | 4440                                     |                      | 100                  | 0,8              | 21,9                        | 733                | 49,0               | 12,6                | 10                       |                        | 321                            | 74                            | 100                                   |  |  |  |  |
| LAD Dinaro, 643/96 (SW) <20115>   |            | 3640                                     |                      | 82                   | 2,7              | 25,3                        | 737                | 43,2               | 13,6                | 13                       |                        | 322                            | 59                            | 90                                    |  |  |  |  |

ANM: Inga sjukdomsangrepp. Block II och IV bytt plats.



**R E S U L T A T B L A N K E T T**  
 Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7- 212 Rågvet. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BI64 Län-fnr: U-103-2010  
 Förs.v: HS Brunnby Gård  
 Västerås  
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 2  
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson  
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271  
 2011-08-23

|            |     |                |     |   |   |    |
|------------|-----|----------------|-----|---|---|----|
| Gödsling   | Kg  | Medel          | N   | P | K | S  |
| 2011-04-14 | 370 | NS 27-3 (Axan) | 100 |   |   | 11 |
| 2011-05-09 | 200 | NS 27-3 (Axan) | 54  |   |   | 6  |

Sådatum : 2010-09-15

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd  
 2011-05-10 Starane XL 1, 2  
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2  
 2011-06-06 Blockbeh 3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D :         | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-12 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>längd<br>cm<br>07-15 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-26 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Str Tritikon (SSd) EU <20327> | 3720                                     |                      | 84                   | 3,6              | 25,3                        | 730                | 45,7               | 13,0                | 12                       |                        | 323                            | 60                            | 94                                    |  |  |  |  |  |
| SW 383a, Emporo <20708>       | 4740                                     |                      | 107                  | 0,9              | 23,1                        | 738                | 50,9               | 12,9                | 11                       |                        | 324                            | 64                            | 100                                   |  |  |  |  |  |
| Br Sequenz (SSd) EU <20714>   | 4830                                     |                      | 109                  | 1,4              | 22,3                        | 740                | 50,6               | 12,5                | 11                       |                        | 321                            | 71                            | 100                                   |  |  |  |  |  |
| Lad 543/03 (SW) <20817>       | 4180                                     |                      | 94                   | 2,5              | 22,4                        | 745                | 48,0               | 13,5                | 12                       |                        | 321                            | 67                            | 95                                    |  |  |  |  |  |
| Lad 551/03 (SW) <20818>       | 4480                                     |                      | 101                  | 1,7              | 22,8                        | 736                | 43,9               | 12,7                | 11                       |                        | 322                            | 64                            | 98                                    |  |  |  |  |  |
| Str Borwo (SSd) EU <20821>    | 4390                                     |                      | 99                   | 2,1              | 23,4                        | 746                | 47,7               | 13,4                | 12                       |                        | 323                            | 68                            | 98                                    |  |  |  |  |  |
| MAH 4705 (SSd) EU <20915>     | 3580                                     |                      | 81                   | 3,0              | 24,5                        | 713                | 48,3               | 14,1                | 12                       |                        | 324                            | 69                            | 95                                    |  |  |  |  |  |
| BOH 1208 (SSd) EU <20916>     | 4370                                     |                      | 99                   | 2,6              | 25,0                        | 704                | 54,3               | 14,1                | 13                       |                        | 323                            | 91                            | 98                                    |  |  |  |  |  |
| MAH 4905 (SSd) EU <20917>     | 3690                                     |                      | 83                   | 3,1              | 24,4                        | 730                | 47,2               | 14,4                | 11                       |                        | 320                            | 71                            | 95                                    |  |  |  |  |  |
| Leontino (SW) EU <21011>      | 4010                                     |                      | 90                   | 2,2              | 24,8                        | 733                | 49,2               | 14,2                | 10                       |                        | 323                            | 80                            | 98                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat                    | 4060                                     | 100                  |                      | 2,5              | 24,3                        | 734                | 48,5               | 13,5                | 11                       |                        | 322                            | 68                            | 95                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat                     | 4290                                     | 106                  |                      | 1,9              | 23,2                        | 730                | 47,8               | 13,4                | 12                       |                        |                                | 71                            | 98                                    |  |  |  |  |  |
| -X-                           | 4170                                     |                      |                      | 2,2              | 23,8                        | 732                |                    | 13,4                |                          |                        |                                |                               | 97                                    |  |  |  |  |  |
| CV%                           | 8,7                                      |                      |                      | 47,6             | 4,4                         | 0,9                |                    | 5,5                 |                          |                        |                                |                               | 3,7                                   |  |  |  |  |  |
| OBS                           | 48                                       |                      |                      | 48               | 48                          | 48                 |                    | 48                  |                          |                        |                                |                               | 46                                    |  |  |  |  |  |
| PROB F1                       | .3832                                    |                      |                      | .3341            | .3692                       | .3438              |                    | .7274               |                          |                        |                                |                               | .1968                                 |  |  |  |  |  |
| PROB F2                       | .0002                                    |                      |                      | .0213            | .0002                       | .0001              |                    | .0088               |                          |                        |                                |                               | .0283                                 |  |  |  |  |  |
| PROB F1*F2                    | .1486                                    |                      |                      | .4291            | .3167                       | .2776              |                    | .7266               |                          |                        |                                |                               | .1303                                 |  |  |  |  |  |
| LSD F1                        | 1960                                     |                      |                      | 3,9              | 8,8                         | 24                 |                    | 4,4                 |                          |                        |                                |                               | 14                                    |  |  |  |  |  |
| LSD F2                        | 530                                      |                      |                      | 1,5              | 1,5                         | 10                 |                    | 1,1                 |                          |                        |                                |                               | 5                                     |  |  |  |  |  |
| LSD F1*F2                     | 770                                      |                      |                      | 2,2              | 2,3                         | 14                 |                    | 1,6                 |                          |                        |                                |                               | 8                                     |  |  |  |  |  |

ANM: Inga sjukdomsangrepp. Block II och IV bytt plats.